


Ghiere di bloccaggio

Filettatura:
metrica,
cilindrica



Serie Tubo Ø est. d1	Pressione	d3	SW3	i	h	kg/100 ca.	Codice-Nr.
LL 4	PN 100	M 8 x 1	8	8	12	0,3	0 0 01 00 20 00*
LL 6	PN 100	M 10 x 1	10	9	13	0,4	0 0 01 10 20 00
LL 8	PN 100	M 12 x 1	12	9,5	14	0,6	0 0 01 15 20 00
L 6	PN 250	M 12 x 1,5	12	11,5	16	0,9	0 0 02 00 20 00**
L 8	PN 250	M 14 x 1,5	14	11,5	16	1,1	0 0 02 05 20 00
L 10	PN 250	M 16 x 1,5	17	11,5	17	1,5	0 0 02 10 20 00
L 12	PN 250	M 18 x 1,5	19	12	18	1,9	0 0 02 15 20 00

Dimensioni di collegamento nel corpo
vedere DIN 2353

* Esempio confr.:
S04LLX
DIN 3871-ALL4

** S06LX
DIN 3871-AL6