


Guarnizioni di tenuta per anelli taglienti ES-4

- O-Ring per il settore interno
- Guarnizione sagomata per il cono esterno

Il materiale standard per guarnizioni sagomate e gli O-Ring è FPM/FKM



| Serie D est. tubo | d | s | N. d'ordine | Denominazione O | N. d'ordine | Denominazione P | |
|-------------------|----|----|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| L 6 | 6 | 6 | 1 | 0907329783 | GP-ES4OR-6x1-FKM80 | 0912009783 | GP-ES4MS-6-FKM80 |
| L 8 | 8 | 8 | 1 | 0907609783 | GP-ES4OR-8x1-FKM80 | 0912019783 | GP-ES4MS-8-FKM80 |
| L 10 | 10 | 10 | 1 | 0908909783 | GP-ES4OR-10x1-FKM80 | 0912029783 | GP-ES4MS-10-FKM80 |
| L 12 | 12 | 12 | 1 | 0908919783 | GP-ES4OR-12x1-FKM80 | 0912039783 | GP-ES4MS-12-FKM80 |
| L 15 | 15 | 15 | 1 | 0908889783 | GP-ES4OR-15x1-FKM80 | 0912059783 | GP-ES4MS-15-FKM80 |
| L 18 | 18 | 18 | 1 | 0908989783 | GP-ES4OR-18x1-FKM80 | 0912079783 | GP-ES4MS-18-FKM80 |
| L 22 | 22 | 22 | 1 | 0908999783 | GP-ES4OR-22x1-FKM80 | 0912099783 | GP-ES4MS-22-FKM80 |
| L 28 | 28 | 28 | 1 | 0908879783 | GP-ES4OR-28x1-FKM80 | 0912119783 | GP-ES4MS-28-FKM80 |
| L 35 | 35 | 35 | 1 | 0908869783 | GP-ES4OR-35x1-FKM80 | 0912139783 | GP-ES4MS-35-FKM80 |
| L 42 | 42 | 42 | 1 | 0908859783 | GP-ES4OR-42x1-FKM80 | 0912159783 | GP-ES4MS-42-FKM80 |
| S 6 | 6 | 6 | 1 | 0907329783 | GP-ES4OR-6x1-FKM80 | 0912009783 | GP-ES4MS-6-FKM80 |
| S 8 | 8 | 8 | 1 | 0907609783 | GP-ES4OR-8x1-FKM80 | 0912019783 | GP-ES4MS-8-FKM80 |
| S 10 | 10 | 10 | 1 | 0908909783 | GP-ES4OR-10x1-FKM80 | 0912029783 | GP-ES4MS-10-FKM80 |
| S 12 | 12 | 12 | 1 | 0908919783 | GP-ES4OR-12x1-FKM80 | 0912039783 | GP-ES4MS-12-FKM80 |
| S 14 | 14 | 14 | 1 | 0908929783 | GP-ES4OR-14x1-FKM80 | 0912049783 | GP-ES4MS-14-FKM80 |
| S 16 | 16 | 16 | 1 | 0908939783 | GP-ES4OR-16x1-FKM80 | 0912069783 | GP-ES4MS-16-FKM80 |
| S 20 | 20 | 20 | 1 | 0908949783 | GP-ES4OR-20x1-FKM80 | 0912089783 | GP-ES4MS-20-FKM80 |
| S 25 | 25 | 25 | 1 | 0908959783 | GP-ES4OR-25x1-FKM80 | 0912109783 | GP-ES4MS-25-FKM80 |
| S 30 | 30 | 30 | 1 | 0908969783 | GP-ES4OR-30x1-FKM80 | 0912129783 | GP-ES4MS-30-FKM80 |
| S 38 | 38 | 38 | 1 | 0908979783 | GP-ES4OR-38x1-FKM80 | 0912149783 | GP-ES4MS-38-FKM80 |